

## Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, 5L



Referencia: -

### Medidor general

Fuente de alimentación	110/115 VAC, 50/60 Hz
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95%
Dimensiones	180 x 180 x 70 mm
Peso	1.4 kg
Información sobre pedidos	El mini agitador magnético HI310N se suministra con una barra de micro agitación (1) e instrucciones.

### Agitadores magnéticos

Capacidad máxima de agitación	5 litros (1.3 galones)
Velocidad mínima	100 rpm
Velocidad máxima	1000 rpm
Categoría de instalación	II
Material de la cubierta	Acero inoxidable AISI 316
Autoalimentación	Estándar