

Agitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, doble rango velocidad y display, 5L



Referencia: -

## Medidor general

Fuente de alimentación	110/115 VAC, 50/60 Hz
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95%
Dimensiones	180 x 180 x 70 mm
Peso	1.4 kg
Información sobre pedidos	El mini agitador magnético HI324N se suministra con una barra de micro agitación (1) e instrucciones.

## Agitadores magnéticos

Capacidad máxima de agitación	5 litros (1.3 galones)
Velocidad mínima	100 rpm
Velocidad máxima	1000 rpm
Rango del temporizador	Seleccionable por el usuario de 5 minutos a 2 horas

Categoría de instalación II

Material de la cubierta Acero inoxidable

Tacómetro	AISI 316 LCD de 4 dígitos
Auto reversa	De 30 segundos a 3 minutos.