

Checker Dureza Cálctica (0,00 a 2,70 ppm)



El medidor de bolsillo de Dureza Cálctica, Checker HANNA HI720, es un colorímetro digital para realizar test de dureza. El checker de dureza cálctica, HI720, se suministra con cubetas con tapa (2), reactivo para 25 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso.

- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor de dureza cálctica
- Disponible modelo de checker de dureza magnésica (HI719)
- Cumple con la norma ISO 17381:2012

Referencia: -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
RANGO	0.00 a 2.70 ppm
RESOLUCIÓN	0.01 ppm
PRECISIÓN @ 25°C	±5% de lectura ± 0.20 ppm
FUENTE DE LUZ	LED @ 525 nm
DETECTOR DE LUZ	Fotocélula de Silicio
MÉTODO	Adaptación método calmagita
ENTORNO	0 a 50°C ; HR max 95% sin condensación
BATERÍA	(1) 1.5V AAA
AUTO-APAGADO	Tras diez minutos de inactividad
MEDIDAS	81.5mm x 61mm x 37.5mm
PESO	64 g