

Checker Níquel rango alto (0 a 7,00 g/ L)



El medidor de bolsillo de níquel rango alto, Checker HANNA HI726, es un colorímetro digital para realizar test de níquel. El checker de Níquel de rango alto, HI726, se suministra con cubetas con tapa (2), reactivo para 6 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso.

- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor de níquel

Referencia: -

Distancia	0.00 a 7.00 g / L
Resolución	0.01 g / l
Precisión a 25 ° C / 77 °	± 0.10 g / L $\pm 5\%$ de lectura
F	
Fuente de luz	LED a 575 nm
Detector de luz	fotocelula de silicona
Método	Adaptación del método fotométrico.
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH máx. 95% sin condensación
Tipo de Batería	(1) 1.5V AAA
Apagado automático	después de diez minutos de no uso
Dimensiones	81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm

Peso	64 g
Información sobre pedidos	HI726 Checker [®] se suministra con (2) cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo Nickel HR para 6 pruebas (6 paquetes de reactivo de polvo), batería, instrucciones y guía de inicio rápido