

Checker Nitritos Agua Marina (0 a 200 ppb)



El medidor de bolsillo de nitritos en agua marina, Checker HANNA HI764, es un colorímetro digital para realizar test de nitritos. El checker de Nitritos Agua Marina, HI764, se suministra con cubetas con tapa (2), reactivo para 6 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso.

- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor de nitritos
- Disponible medidor nitritos rango bajo (HI707) y nitritos rango alto (HI708)

Referencia: -

Distancia	0 a 200 ppb
Resolución	1 ppb
Precisión a 25 ° C / 77 ° F	$\pm 10 \text{ ppb} \pm 4\%$ de lectura
Fuente de luz	LED a 525 nm
Detector de luz	fotocelula de silicona
Método	Adaptación del método de diazotización EPA 354.1.
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH máx. 95% sin condensación
Tipo de Batería	(1) 1.5V AAA
Apagado automático	después de dos minutos de no uso
Dimensiones	81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm
Peso	64 g
Información sobre pedidos	HI764 Checker® se suministra con (2) cubetas de

muestra con tapas, kit de inicio de reactivo ULR de nitrito para 6 pruebas (6 paquetes de reactivo en polvo), batería, instrucciones y guía de inicio rápido.