

Electrodo pH con membrana plana



Electrodo pH de procesos con cuerpo de plástico y membrana plana.

- Conector BNC
- Unión PTFE
- Distintos modelos en función del uso (general, para muestras ácidas con fluoruros, Alta temperatura).

Referencia: -

| Código | Longitud del cable | Conexión | Sensor de temperatura interno | Tipo de vidrio | Unión |
|-------------|--------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| HI1006-4005 | 5m | BNC | No | Resistente al fluoruro (HF) | PTFE |
| HI1006-2405 | 5m | BNC | Pt1000 | Uso General (GP) | PTFE |
| HI1006-3005 | 5m | BNC | No | Alta temperatura (HT) | PTFE |
| HI1006-3007 | 7m | BNC | No | Alta temperatura (HT) | PTFE |
| HI1006-3205 | 5m | BNC | Pt100 | Alta temperatura (HT) | PTFE |
| HI1006-2005 | 5m | BNC | No | Uso General (GP) | PTFE |
| HI1006-1005 | 5m | BNC | No | Baja temperatura (LT) | PTFE |
| HI1016-3005 | 5m | BNC | No | Alta temperatura (HT) | Cerámico |
| HI1006-1007 | 7m | BNC | No | Baja temperatura (LT) | PTFE |
| HI1006-2010 | 10m | BNC | No | Uso General (GP) | PTFE |
| HI1006-2015 | 15m | BNC | No | Uso General (GP) | PTFE |

| | | | | |
|-----------------|-----|-------|-----------------------------|------|
| HI1006-3010 10m | BNC | No | Alta temperatura (HT) | PTFE |
| HI1006-2210 10m | BNC | Pt100 | Uso General (GP) | PTFE |
| HI1006-1205 5m | BNC | Pt100 | Baja temperatura (LT) | PTFE |
| HI1006-2205 5m | BNC | Pt100 | Uso General (GP) | PTFE |
| HI1006-4205 5m | BNC | Pt100 | Resistente al fluoruro (HF) | PTFE |
| HI1006-2215 15m | BNC | Pt100 | Uso General (GP) | PTFE |