

## Electrodo referencia de calomelanos con relleno de electrolito remoto



Electrodo de referencia de calomelanos con relleno de electrolito remoto con cuerpo de vidrio.

- usos generales en altas presiones
- conexión banana.

Referencia: -

Cuerpo material	vidrio
Referencia	solo, Hg / Hg <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>
Cruce / caudal	ceramica doble
Electrólito	KCl 3.5M
Presión máxima	3 bar con contrapresión
Diámetro	12 mm
Longitud del cuerpo / Longitud total	120 mm / 163.5 mm
Temperatura de funcionamiento recomendada	-5 a 60 ° C
Cable	1 m
Conexión	<b>banana</b>
Aplicaciones	Mediciones con llenado remoto.