

Luxómetro portátil (0,001 a 199,9 Klux)



HI97500 es un medidor de luz portátil diseñado para simplificar el uso en la toma de mediciones rápidas de luz. El medidor HI97500 incluye una carcasa resistente al agua del medidor y una carcasa duradera del sensor de luz.

- Tres rangos de medida
- Carcasa resistente al agua
- Duración de la batería de 200 horas con indicador de nivel de batería

El medidor de luz HI97500 se suministra completo con pila alcalina de 9V, estuche de similcuero y manual de instrucciones.

Referencia: -

| | |
|-----------------------------|---|
| Rango | 0.001 a 1.999 Klux; 0.01 a 19.99 Klux; 0.1 a 199.9 Klux |
| Resolución | 0.001 Klux; 0.01 Klux; 0.1 Klux |
| Precisión | ± 6% de la lectura ± 2 dígitos |
| Sensor | Fotodiodo de silicio con cable coaxial de 1,5 m (fijo) |
| Tipo de batería / Vida útil | 9V / aproximadamente 200 horas de uso continuo; apagado automático después de 7 minutos de no uso |
| Condiciones ambientales | 0 a 50 ° C; HR max 100% |
| Dimensiones | 164 x 76 x 45 mm |
| Peso | 180 g |
| Información sobre pedidos | HI97500 se suministra con batería y manual de instrucciones. |
| Garantía | 2 años |