

Miniagitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L



Miniagitador magnético compacto y fácil de manejar, y requiere muy poco espacio.

- Diseño ligero
- Mecanismo speedafe™
- Control de velocidad ajustable

Referencia: -

Capacidad máxima de agitación	1 litro
Min. Rango de velocidad	100 rpm
Max. Rango de velocidad	1000 rpm
Categoría de instalación	II
Material de la cubierta	Plástico ABS
Ambiente	0 a 50 ° C, RH máx. 95% sin condensación
Fuente de alimentación	220/240 VAC,
Dimensiones	137 mm (diámetro) x 51 mm (h)
Peso	640 g
Información sobre pedidos	Se suministra con micro barra de agitación (1) e instrucciones.