

## Miniagitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de acero inoxidable, 1L



Agitador magnético compacto y ligero con una cubierta de acero inoxidable AISI 316.

- Velocidad de agitación es ajustable de 100 a 1000 RPM
- Tapa de acero inoxidable
- Control de velocidad ajustable

Referencia: -

Características generales	
Capacidad máxima de agitación	1 litro
Rango mínimo de velocidad	100 rpm
Rango máximo de velocidad	1000 rpm
Categoría de instalación	II
Material de la cubierta	Acero inoxidable AISI 316
Ambiente	0 a 50 ° C , HR máx. 95% sin condensación
Dimensiones	120 x 120 x 45 mm
Peso	710 g
Información sobre pedidos	Los mini agitadores magnéticos HI200M-2 se suministran con una barra de micro agitación (1) e instrucciones.
Garantía	2 años