

## Miniagitador magnético con regulador de velocidad y cubierta de plástico ABS, 1L



Miniagitador magnético compacto y ligero que incorpora un control electrónico que permite al usuario regular la velocidad con una mayor precisión. Además del control de velocidad, un mecanismo interno asegura que nunca se exceda la velocidad máxima.

- Tamaño compacto para maximizar el espacio de la mesa de trabajo para mayor eficiencia y seguridad
- El mecanismo de *Speedafe*™ garantiza que nunca se exceda la velocidad máxima.
- Ideal para uso en cualquier laboratorio de tamaño

Referencia: -

Características generales	
Capacidad máxima de agitación	1 litro
Rango mínimo de velocidad	100 rpm
Rango máximo de velocidad	1000 rpm
Categoría de instalación	II
Material de la cubierta	Plástico ABS
Ambiente	0 a 50 ° C , HR máx. 95% sin condensación
Dimensiones	120 x 120 x 45 mm
Peso	640 g
Información sobre pedidos	Los mini agitadores magnéticos HI190M-2 se suministran con una barra de micro agitación (1) e instrucciones.
Garantía	2 años