

Portasondas para multiparamétrico HI9829



El HI7609829 es un portasondas a utilizar con el medidor portátil multiparamétrico HI9829. Los sensores son reconocidos automáticamente por la sonda y el medidor cuando están conectados. Su diseño robusto e impermeable lo hace ideal para uso en el campo.

- Protección impermeable IP68
- Longitud del cable: 4m, 10m, 20m o 100m

Referencia: -

Ambiente de muestra	fresca, salobre, agua de mar
Protección a prueba de agua	IP68
Temperatura de funcionamiento	-5 a 55 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 70 °C
Profundidad máxima	20 m
Cable	4 metros, 10 metros, 20 metros y 100 metros
Dimensiones (sin cable)	342 mm; 46 mm de diámetro
Especificación del cable	Cable blindado multiconductor con resistencia interna clasificado para uso intermitente
Materiales mojados	Cuerpo: ABS, Juntas tóricas: EPDM, Pantalla: ABS / 316 SS, Sonda de temperatura: 316 SS, Roscas: Nylon

