

Sensor CE para multiparamétrico portátil HI9829



Es una sonda de conductividad para los portasondas (HI7609829 y el HI7629829) del medidor multiparamétrico HI9829. Conexión Screw a los portasondas y codificación por colores para fácil identificación.

- Cuerpo ABS/epoxi azul
- Profundidad 20 metros

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad del electrodo.

Referencia: -

Sensor	HI 7609829-3
Descripción	Sensor EC
Tipo de medida	EC, TDS, salinidad
Rango de medicion	0.0 a 200.0 mS / cm; 0.0 a 400 mS / cm (absoluto)
Rango de temperatura	-5 a 55 ° C
Codigo de color	azul
Propina	electrodos de acero inoxidable
Cuerpo	ABS / epoxi
Mantenimiento	ninguna
Dimensiones	111 x 17 mm
Profundidad	20 m