


## Sonda Termopar Tipo K de hilo para hornos, 1,7m cable



Es una sonda de temperatura termopar tipo K, de hilo, sin asa y cuerpo del sensor de acero inoxidable. Diseñada para medir la temperatura en el interior de los hornos.

- Temperatura máxima 1100°C
- Tiempo de respuesta 4 segundos
- Medidas de la sonda L255x 1.5mm diámetro

HI766Z; 1.7 metro de cable

HI766Z/3; 3m de cable

HI766Z/7; 7 metros de cable

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad de la sonda.

Referencia: -

Temperatura máxima	1100 ° C (2000 ° F)
Tiempo de respuesta	4 segundos (90% del valor final)
Longitud de la sonda	255 mm
Cuerpo material	acero inoxidable
Diámetro	1.5 mm
Aplicaciones	hornos