

## Sonda Termopar Tipo K para superficies de hornos de cocina



Referencia: -

APLICACIÓN	parillas calientes para cocción
Temperatura MAX.	250°C
TIEMPO DE RTA. (63.2% F.S.)	6 segundos
DIMENSIÓN DE SONDA	L 66 mm x dia 64 mm
SENSOR	PTFE superficie de contacto con sensor de acero inoxidable reemplazable (HI 7664B4S)
LONGITUD DEL Cable	70 cm de longitud, protegido con recubrimiento de Acero Inoxidable