

Transmisor CE , salida 4-20/0-20 mA



Referencia: -

EC / TDS

Rango EC

HI8936A y AL: 0.0 a
199.9 mS / cm
HI8936B y BL: 0.00 a
19.99 mS / cm

HI8936C & CL: 0 a 1999
 μ S / cm

HI8936D y DL: 0.0 a
199.9 μ S / cm

Resolución de la CE

HI8936A y AL: 0.1 mS /
cm
HI8936B y BL: 0.01 mS
/ cm
HI8936C & CL: 1 μ S /
cm
HI8936D y DL: 0.1 μ S /
cm

Precisión de la CE

\pm 2% fs (excluyendo
error de sonda)

Calibración EC

Manual, dos puntos,
con compensadores de
offset y pendiente.

Compensación de temperatura EC / TDS fijo o automático de 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) con \pm = 2% / ° C



Medidor general

Sonda EC / TDS HI7635 para aplicaciones en línea (no incluidas)

Medidor de control de proceso

Salida de grabadora 4-20 mA, no aislado, máximo 500 Ohm

Fuente de alimentación sin LCD: 12-30 VDC; con LCD: 17-36 VDC

Ambiente 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95% sin condensación

Clasificación del IP IP65

Dimensiones 165 x 110 x 71 mm

Peso 1 kg

Información sobre pedidos Todos los modelos HI8936 se suministran completos con instrucciones.