


Transmisor ORP con salida aislada 4-20 mA



Referencia: -

mV

rango mV 4 a 20 mA / ± 1000 mV

Resolución mV (para modelos "L") 1 mV; 0.01 mA

Precisión mV (@ 25°C / 77°F) ± 5 mV; ± 0.02 mA

Calibración mV (ORP) desplazamiento: $\pm 0,8$ mA / ± 100 mV; pendiente: 90 a 110%; ± 0.8 mA

Medidor de control de proceso

Salida de grabadora 4-20 mA (aislado)

Carga max 500 ohm

Monitor LCD solo para HI8615LN

Fuente de alimentación HI8615N: 18-30 VDC; HI8615LN: 20-36 VDC

Ambiente 0 a 50 ° C (32 a 122 °)

F); RH max 95% sin
condensación

Clasificación del IP

IP65

Dimensiones

165 x 110 x 71 mm

Peso

1 kg

Información sobre
pedidos

HI8615N y HI8615LN
(con pantalla) se
suministran con
instrucciones.