

## Turbidímetro sobremesa luz blanca, salida USB



El medidor de turbidez HI88703 incorpora las últimas tecnologías que permiten una alta estabilidad de la lámpara, logrando con ello una excelente precisión y estabilidad en las medidas.

- Este turbidímetro cumple el RD3/2023 de aguas de consumo.
- 0,00 a 4000 NTU
- Diseñado para medida de calidad del agua
- Lecturas fiables y precisas en turbidez baja
- Cumple con la ISO 17381:2012
- Certificado - Real Decreto

El turbidímetro HI88703 suministra con 5 cubetas con tapa, Kit de patrones de calibración, aceite de silicona, paño limpieza cubetas, cable e instrucciones.

Referencia: -

Especificaciones de turbidez
Rango de modo non ratio
Resolución de modo non ratio
Rango del modo ratio
Resolución del modo ratio
Selección de rango
Precisión

Repetibilidad	
Luz dispersa	
Detector de luz	
Método	
Modo de medición	
Estándares de turbidez	
Calibración	
Especificaciones generales	
Fuente de luz	1 á
Pantalla	L C
Memoria de registro	2 0 0 r e g i s t r o s
Tipo de batería / vida	A p a g a d

	0 a u t o
Conectividad	U S B
Ambiente	0 a 5 0 ° C , H R
Fuente de alimentación	1 1 5 V 1 3 0 V A C : 5 0 V 6 0 H z
Dimensiones	2 3 0 x 2 0 0 x 1 4 5
Peso	2 . 5 k

Información sobre pedidos

g  
H  
I  
8  
8  
7  
0  
3  
s  
e  
s  
u