

CONTROLLER 05-C20 Control automático de CE, salida 4-20 mA en caja (0,00 a 19,99 mS/cm)



Controlador y sonda de Conductividad con salida analógica 4-20mA

Controlador ubicado dentro de una caja de poliéster 180 x 250 x 160 con tapa transparente, grado de protección IP65.

Sonda potenciométrica de 4 anillos ubicados en tubo de 1 pulgada, y longitud de cable de 4 m.

Para sondas de conductividad de hasta 20m o 300m con transmisor.

- Salida analógica seleccionable entre 0-20 ó 4-20mA.
- Compensación automática de T^a con sonda NTC.
- Tiempo máximo de señal de vaciado: regulable de 5 a 60 min.
- Calibración manual en dos puntos.

Referencia: -