

## Fotómetro portátil Amonio rango bajo 0,00 a 3,00 mg/L NH<sub>3</sub>-N



El fotómetro de Amonio de rango bajo HI97700 combina precisión y facilidad de uso en un diseño simple y portátil. Gracias al *Sistema Calcheck*, el fotómetro es calibrable y ajustable por el usuario.

- Impermeable, nueva protección del sistema óptico
- Nuevo diseño óptico para mejorar la repetitividad y rapidez de la medida
- Sistema Calcheck
- Menú con sistema de ayuda con descripciones paso a paso en pantalla

**HI97700** se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo para 100 test de nitrógeno amoniacal, pilas e instrucciones.

**HI97700C** se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo para 100 test de nitrógeno amoniacal, kit de patrones de calibración certificados, paño limpieza para cubetas, tijeras, pilas, instrucciones y maletín de transporte.

Referencia: -

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
Especificaciones	HI97700 Amonio Rango Bajo	
Rango	0.00 a 3.00 mg / L (ppm) (como nitrógeno amoniacal)	
Resolución	0.01 mg / L	
Precisión a 25 ° C	± 0.04 mg / L ± 3% de lectura	
Método	adaptación de método EPA DP D 330.5	
Fuente de luz	diodo emisor de luz (LED)	
Tipo de Batería	Alcalina 1.5 V AA (3 piezas)	
Apagado automático	después de 15 minutos de inactividad (30 minutos antes de una medición READ)	
Entorno	De 0 a 50 °C; HR max 100% sin condensación	
Dimensiones	142,5mm x 102,5mm x 50,5 mm	
Peso	380 g	
Información de envío		

	<p>HI97700 se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo para 100 test de nitrógeno amoniacal, pilas e instrucciones.</p>	
--	--	--

	<p>HI97700C se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo para 100 test de nitrógeno amoniacal, kit de patrones de calibración certificados, paño limpieza para cubetas, tijeras, pilas, instrucciones y maletín de transporte.</p>	
--	--	--