

Registrador de temperatura con pantalla, 1 canal interno



La serie de termoregistradores HI148 es ideal para controlar la temperatura en aplicaciones como procesamiento, almacenamiento y transporte de alimentos, control de cámaras de incubación y estufas, control de invernaderos y todo tipo de entornos con temperatura controlada.

- Carcasa estanca e impermeable IP67
- Uno o dos canales, con sensor interno y / o externo
- 16.000 muestras (para modelos de 1 canal) y 8000 muestras/canal (para modelos de 2 canales)
- Alarmas visuales programables (alta y baja)
- Intervalo de registro programable de 1 segundo a 24 horas para modelos de 1 canal, de 2 segundos a 24 horas para modelos de 2 canales
- Calibrados de fábrica e incluyen certificado de calidad trazable a NIST en tres puntos

Se suministran con soporte de pared, cable USB tipo A a C, software, baterías y manual de instrucciones.

Referencia: -

Modelo	Sensores	Rango				
HI148-1	1 interno	-20.0 a 60.0°C				
HI148-2	1 externo	-40.0 a 125.0°C				
HI148-3	1 interno	-20.0 a 60.0°C				
	1 externo	-40.0 a 125.0°C				
HI148-4	1 externo	-40.0 a 125.0°C				
	1 externo	-40.0 a 125.0°C				

Resolución	0.1°C (-40.0 a 100.0°C); 0.2°C (temp. >100.0°C)				
Exactitud	±0.5°C (-40.0 a 0.0 y 70.0 a 100.0°C); ±0.4°C (0.0 a 70.0°C); ±1.0°C (>100.0°C)				
Especificaciones					
Adicionales	Sonda	sonda de acero inoxidable con 1 m cable de silicona; 33.5 mm largo,			
	Batería / vida	1.5V AAA (3) / 2 años de uso aprox.			
	Ambiente	-20.0 to 60.0°C ; HR 100%			
	Dimensiones	107 x 59 x 17 mm (4.2 x 2.3 x 0.7")			
	Peso	130 g (4.6 oz)			

Información HI148-1 (1 sensor interno) se suministra con soporte de pared, software, cable USB tipo A para pedidos instrucciones.

HI148-2 (1 sensor externo) se suministra con soporte de pared, software, cable USB tipo A a C, baterías

HI148-3 (1 sensor interno y 1 externo) se suministra con soporte de pared, software, cable USB tipo A a C, baterías y instrucciones.

HI148-4 (2 sensores externos) se suministra con soporte de pared, software, cable USB tipo A a C, baterías y instrucciones.