

Verificación trazable a NIST para fotómetros serie HI833XX



Certificado de verificación de las medidas de absorbancia de las longitudes de onda en las que mide la serie HI833XX (420, 466, 525, 575, 610nm), utilizando patrones ópticos trazables a NIST.

El certificado se envía por correo electrónico en formato pdf.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un plazo de entrega aproximado de 10 días.

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -