

Fotómetro portátil Bromo 0,00 a 10,00 mg/L



Fotómetro portátil calibrable de Bromo de la nueva Serie 97, HI97716. Fotómetro con sistema CALCHEK calibrable por el usuario, con nuevo diseño óptico para mejorar la repetitividad y rapidez de la medida.

- Impermeable, nueva protección del sistema óptico
- Sistema Calcheck
- Menú con sistema de ayuda con descripciones paso a paso en pantalla

HI97716 se suministra con reactivo, cubetas (2), tapas de cubeta (2), tapón de plástico (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones.

HI97716C se suministra con reactivo, cubetas (2), tapas de cubeta (2), tapón de plástico (2), 1.5V pilas AA (3), kit de patrones de calibración certificados, paño limpieza cubetas, tijeras, certificado de calidad y manual de instrucciones en un robusto maletín de transporte.

Referencia: -

Especificaciones técnicas	
Rango de bromo	0.00 a 10.00 mg / L (ppm) de bromo
Resolución de bromo	0.01 mg / L
Precisión de bromo	± 0.08 mg / L ± 3% de lectura

Método de bromo	Adaptación del método EPA, DPD
Fuente de luz	diodo emisor de luz
Detector de luz	fotocélula de silicio
Fuente de alimentación	1.5V AA batería (3 pcs.) >800 mediciones (sin retroiluminación)
Apagado automático	Después de 15 minutos por inactividad (30 minutos antes de realizar una lectura)
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); HR máx. 100%
Dimensiones	142.5 x 102.5 x 50.5 mm
Peso	380 g (11.3 oz.)
Información para pedidos	<p>HI97716 se suministra con reactivo para 50 test, cubetas (2), tapas de cubeta (2), tapón de plástico (2), 1.5V pilas AA (3), certificado de calidad y manual de instrucciones.</p> <p>HI97716C se suministra con reactivo para 50 test, cubetas (2), tapas de cubeta (2), tapón de plástico (2), 1.5V pilas AA (3), kit de patrones de calibración certificados, paño limpieza cubetas, tijeras, certificado de calidad y manual de instrucciones en un robusto maletín de transporte.</p>