

## Electrodo pH cuerpo vidrio, electrolito gel, usos generales, conector de rosca, 1m



Electrodo de pH para usos generales en laboratorio: de cuerpo de vidrio, relleno de gel, punta cónica.

- Sensor de temperatura incorporado (Modelo HI11103)
- Relleno de gel
- Conector rosca S7
- Cable de 1 metro

Referencia: -

**Cuerpo**

vidrio

**Tipo membrana**

esfera

**Vidrio membrana (\*)**

LT

**Diafragma o unión**

cerámico

**Referencia**

doble

**Electrolito**

sólido

**Sensor temperatura**

Todos los electrodos con conector Edge, Q DIN y disponen de sensor de temperatura integrado. Para los BNC y Rosca S7, se recomienda la sonda de temperatura inox. HI7662

**(\*) Vidrio más adecuado según temperatura habitual de trabajo: LT medias y bajas, GP ambiente, HT medias y altas.**