

Electrodo digital pH/Temperatura, membrana plana HT , cuerpo PVDF, unión PTFE



Electrodo digital de pH y temperatura que se utiliza con el controlador de procesos universal HI510 y HI520.

- Membrana plana de vidrio de alta temperatura (HT)
- Unión PTFE (teflón)
- Cuerpo de PVDF (Kynar®) resistente a productos químicos
- Rosca externa NPT de 3/4" para montaje
- Presión máxima de 6 bar
- Sensor de temperatura incorporado para medición y compensación
- Matching pin que elimina corrientes/campos magnéticos
- La sonda digital almacena el modelo, el firmware, el número de serie y la información de calibración
- Diferentes longitudes de cable según el modelo (o sin cable)

Referencia: -

Especificaciones técnicas

RANGO	0.00 hasta 14.00 pH
TEMPERATURA	0.0 a 100.0 °C
ELECTROLITO	Polímero
CUERPO	PVDF
UNIÓN	PTFE
SENSOR	HT
TIPO DE SEÑAL	RS485
PRESIÓN MAXIMA	6 bares
LONGITUD DEL CABLE DE LA Sonda	HI1006-3800: sin cable* HI1006-3805: 5 metros de cable HI1006-3810: 10 metros de cable HI1006-3815: 15 metros de cable HI1006-3825: 25m metros de cable HI1006-3850: 50 metros de cable

	* Cable de diferentes longitudes HI76510
ATC	PT100
MATCHING PIN	Sí
CONEXIÓN ROSCADA	Rosca externa 3/4 "NPT para montaje por inserción
CONECTOR	Directo por cable