


Fotómetro portátil Nitritos rango alto 0 a 150 mg/L



El fotómetro de Nitritos rango alto HI97708 combina precisión y facilidad de uso en un diseño ergonómico y portátil. Usando los reactivos HI93708-0, un usuario puede determinar con precisión la concentración de nitrito en una variedad de muestras de agua dentro de un rango de 0 a 150 mg/l (ppm)

- Validación y calibración CAL Check TM
- Suministro con reactivos de nitritos rango alto
- Apagado automático
- Temporizador de la medida

EL fotómetro HI97708 se suministran con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo en polvo para 50 test, pilas e instrucciones.

El modelo completo HI96708C, contienen además kit de patrones de calibración certificados HI97708-11, paño limpieza cubetas, tijeras y maletín de transporte.

Referencia: -

| ESPECIFICACIONES TECNICAS |
|---------------------------|
| Especificaciones |
| Rango |
| Resolución |
| Precisión a 25 °C |

| |
|-----------------------|
| Método |
| Fuente de luz |
| Detector de luz |
| Tipo de Batería |
| Apagado automático |
| Entorno |
| Peso |
| Dimensiones |
| Información del envío |
| Reactivos y Patrones |
| |
| |