

Calibración de conjunto de Termoreactor HI839800 y Fotómetro serie HI833XX



Servicio de calibración del conjunto de fotómetro multiparamétrico HI833XX y termoreactor HI839800.

Incluye:

- Certificado de calibración en hasta 2 puntos de temperatura del termoreactor (105°C y 150°C), utilizando termómetro certificado ENAC UNE-EN ISO 17025 por laboratorio acreditado en las temperaturas de calibración.
- Certificado de calibración de las medidas de absorbancia de las longitudes de onda en las que mide la serie HI833XX (420, 466, 525, 575, 610nm), utilizando patrones ópticos trazables a NIST.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -