

Miniagitador magnético blanco con regulador de velocidad para serie HI6000 multiparamétrica



El HI6000180 es un agitador magnético diseñado para utilizar con los medidores de sobremesa de la serie HI6000.

- Detección automática. El agitador se detecta automáticamente cuando se conecta a HI6000.
- Ajuste manual de la velocidad de agitación utilizando los controles deslizantes en la pantalla del HI6000 o girando la ruleta del agitador.
- Carcasa resistente tanto a productos químicos como a caídas accidentales.
- Fácil de manejar

Referencia: -